

Servovariklis EMMS-AS-55-S-LS-TM

Gaminio numeris: 1569737

FESTO

Be reduktoriaus.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Aplinkos temperatūra	-10 ... 40 °C
Saugojimo temperatūra	-20 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 90 %
Atitinka standartus	IEC 60034
Izoliacinė apsaugos klasė	F
Matavimo klasė pagal EN 60034-1	S1
Temperatūros monitoringas	PTC rezistorius
Apsaugos klasė	IP54
Elektrinio pajungimo sistema	Kištukas
Informacija	atitinka RoHS
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Leidimas	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvims atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	360 V
Nominali nuolatinė įtampa	360 V
Apvijų jungimo tipas	Žvaigždė viduje
Number of pole pairs	4
Sustojimo momentas	0,49 Nm
Nominalus momentas	0,34 Nm
Maksimalus momentas	1,65 Nm
Nominalus pasisukimo greitis	7.400 1/min
Maksimalus greitis	9.800 1/min
Nominali variklio galia	261 W
Nominali variklio srovė	0,83 A
Maksimali srovė	4,3 A
Variklio konstanta	0,406 Nm/A
Voltage constant, phase-to-phase	26 mVmin
Apvijų varža, fazė- fazė	20,9 Ohm
Apvijų induktyvumas, fazė- fazė	15,6 mH
Bendras masės inercijos momentas pašalinus galią	0,11 kgcm ²
Produkto svoris	1.300 g
Leidžiama ašinė veleno apkrova	75 N
Leidžiama radialinė veleno apkrova	140 N
Rotoriaus pozicijos jutiklis	Absolute multi-turn encoder
Rotary position encoder interface	EnDat 22
Rotary position encoder measuring principle	Induktyvinis
Rotoriaus padėties jutiklio signalas	19 Bit
MTTF, subcomponent	76 years, rotary position encoder
MTTFd, subcomponent	152 years, rotary position encoder