


Servovariklis EMMS-AS-55-S-HS-RR-S1

Gaminio numeris: 1569776

FESTO

Be reduktoriaus.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Aplinkos temperatūra	-10 ... 40 °C
Saugojimo temperatūra	-20 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 90 %
Atitinka standartus	IEC 60034
Izoliacinė apsaugos klasė	F
Matavimo klasė pagal EN 60034-1	S1
Temperatūros monitoringas	PTC rezistorius
Apsaugos klasė	IP65
Elektrinio pajungimo sistema	Kištukas
Informacija	atitinka RoHS
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Leidimas	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvims atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	565 V
Nominali nuolatinė įtampa	565 V
Apvijų jungimo tipas	Žvaigždė viduje
Number of pole pairs	4
Sustojimo momentas	0,46 Nm
Nominalus momentas	0,31 Nm
Maksimalus momentas	1,62 Nm
Nominalus pasisukimo greitis	7.600 1/min
Maksimalus greitis	9.840 1/min
Nominali variklio galia	246 W
Nominali variklio srovė	0,49 A
Maksimali srovė	2,7 A
Variklio konstanta	0,635 Nm/A
Voltage constant, phase-to-phase	40,58 mVmin
Apvijų varža, fazė- fazė	56,9 Ohm
Apvijų induktyvumas, fazė- fazė	38,1 mH
Bendras masės inercijos momentas pašalinus galią	0,13 kgcm ²
Produkto svoris	1.200 g
Leidžiama ašinė veleno apkrova	75 N
Leidžiama radialinė veleno apkrova	140 N
Rotoriaus pozicijos jutiklis	Rezolveris
Rotary position encoder interface	SIN/COS analogue signal
Rotary position encoder measuring principle	Induktyvinis
MTTF, subcomponent	80 years, rotary position encoder
MTTFd, subcomponent	160 years, rotary position encoder