



# Precizinis slėgio reguliatorius LRP-1/4-4

Gaminio numeris: 159501

FESTO

Be manometro.

Naudokite tinkamus tikslus manometrus MAP arba FMAP, su šiuo produktu.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Vykdiklio užraktas	Pasukama rankenėlė su užraktu
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	preciziškas diafragminis reguliatorius
Valdiklio funkcija	Pastovus išėjimo slėgis su antriniu išmetimu
Manometras	Prepared for G1/8
Operating pressure MPa	0,1 ... 1,2 MPa
Darbinis slėgis	1 ... 12 bar
Slėgio valdymo diapazonas	0,05 ... 4 bar
Maksimali slėgio histerezė	0,02 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	2.000 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertinės dujos
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Negalima naudoti tepamo oro.
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	310 g
Montavimo tipas	Instaliavimas į priekinę panelę Instaliavimas į liniją su priedais
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/4
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material housing	Aliuminis