


# Suslėgto oro rezervuaras CRVZS-2

Gaminio numeris: 160236

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Apimtis	2 l
Montavimo pozicija	Bet koks
Atitinka standartus	AD 2000 lakštas
Operating pressure MPa	-0,095 ... 1,6 MPa
Darbinis slėgis	-0,95 ... 16 bar
Operating pressure	-13,78 ... 232 psi
Leidimas	CRN TŪV
Skyriaus sertifikatas	TSSACRN0H17477.5C
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [:-:-] Azotas
Atsparumo korozijai klasė CRC	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Food-safe	See Supplementary material information
Terpės temperatūra	-10 ... 100 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 100 °C
Maksimalus užveržimo momentas,sujungimo sriegis	55 Nm
Produkto svoris	1.681 g
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas	G1/2
Informacija	atitinka RoHS
Material of air reservoir	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis