


Ikišama/srieginė L-jungtis QSL-V0-1/4-8

Gaminio numeris: 160514

FESTO

Pasukamas 360° kampu, išorinis sriegis su išoriniu šešiakampiu



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|---|
| Dydis | Standartas |
| Nominalus dydis | 6,7 mm |
| Material fire test | UL94 V-0 (housing) UL94 V-0 (releasing ring) |
| Sandarinimo tipas ant varžto | padengimas |
| Konstrukcija | L-shape |
| Dėžės dydis | 10 |
| Konstrukcija | Traukimo/ stūmimo principas |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 1 MPa |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui. | -0,95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 145 psi |
| Nuoroda į darbinį slėgį | Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-:] Water (liquid, free of ice) |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Aplinkos temperatūra | 0 ... 60 °C |
| Nominalus užveržimo momentas | 9 Nm |
| Nominalaus užveržimo momento tolerancijos | ± 20 % |
| Produkto svoris | 21 g |
| Montavimo tipas | External hex A/F 14 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | Išorinis sriegis R1/4 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | For tubing outside diameter 8 mm |
| Išjungimo žiedo spalva | Juodas |
| Material of threaded plug | Nikeliuotas varis |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material housing | PBT |
| Material release ring | PBT |
| Material of tubing seal | NBR |
| Material of tube retaining claw | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis Žalvaris |