



# Paskirstymo modulis PMBL-186-HP3-H

Gaminio numeris: 1609073

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skersmuo DN	54
Serijos	L
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Tvirtinimo elementas
Operating pressure MPa	0 ... 5 MPa
Darbinis slėgis	0 ... 50 bar
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus spaudinimo įrenginiams
UKCA marking (see declaration of conformity)	UK regulation for pressure equipment
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [:-:-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Food-safe	See Supplementary material information
Terpės temperatūra	5 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	5 ... 60 °C
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1
Pneumatinis pajungimas, portas 4	G1
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material housing	Aliuminio liejinys