



# Vienkryptis droselis CRGRLA-1/4-B

Gaminio numeris: 161405

FESTO

Atsparus korozijai,  
su lanksčia jungtimi ir vidiniu sriegiu.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	Vienkrypčio oro srauto valdymo funkcija
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/4
Veikimo būdas	rankinis
Reguliuojantis elementas	Varžtas
Montavimo tipas	Su sriegiu
Nominalus srauto debitas droseliavimo kryptimi	610 l/min
Standartinis nominalus srauto debitas prieš droseliavimo kryptį	450 ... 820 l/min
Operating pressure MPa	0,03 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	0,3 ... 10 bar
Operating pressure	4,35 ... 145 psi
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Maritime classification	see certificate
Montavimo pozicija	Bet koks
Galimybė pasukti	360 laipsnių / Nuolatinis prasukimas neleistas
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1.265 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1030 ... 1345 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Švaros klasė	ISO class 4
Saugojimo temperatūra	-10 ... 40 °C
Food-safe	See Supplementary material information
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Nominalus dydis	6 mm
Maksimalus priveržimo momentas	11 Nm
Leistino judesio momento reguliavimo rankenėlė	1,5 Nm
Produkto svoris	71,6 g
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	FPM PVC
Material hollow bolt	aukštai legiruotas plienas
Material adjusting screw	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material swivel fitting	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis