


Kampinis kištuko lizdas MPPE-3-B

Gaminio numeris: 161839

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Prijungimo dažnis	500
Montavimo tipas	Su įvorės veržle
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	65 g
Elektrinis pajungimas	8-poliai Pasuktas kištuko lizdas Lituojamas
Nominalus DC įtampos lygis	≤ 60 V
Leidžiama srovės apkrova	5 A
Kabelio prijungimas	Pg9
Leistinas kabelio skersmuo	6 ... 8 mm
Gnybto skerspjūvis	0,75 mm ²
Apsaugos klasė	IP67
Aplinkos temperatūra	-30 ... 95 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA
Korpuso spalva	Juodas
Material of union nut	PA
Material electrical contact	Varis Galvanizuota