

Mikro filtras LFMA-3/4-D-MIDI-A

Gaminio numeris: 162655

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

[Su taurės apsauga.](#)

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|---|
| Serijos | D |
| Dydis | Midi |
| Konstrukcija | Pluoštinis filtras |
| Filtravimo laipsnis | 0,01 µm |
| Kondensato drena | Pilnai automatizuota |
| Darbinis slėgis | 2 ... 12 bar |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertinės dujos |
| Oro švarumo klasė išėjime | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [1:7:2] Inertinės dujos |
| Didžiausias oro pralaidumas atitinkamai oro kokybės klasei | 1.110 l/min |
| Mažiausias oro pralaidumas atitinkamai oro kokybės klasei | 300 l/min |
| Filtro efektyvumas | 99,9999 % |
| Taurės apsauga | Metalinė kolbos apsauga |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Terpės temperatūra | 1,5 ... 60 °C |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Liekamasis tepalas | 0,01 mg/m ³ |
| Montavimo tipas | Instaliavimas į liniją su priedais Pasirenkamas |
| Montavimo pozicija | vertikalus +/- 5° |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | G3/4 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | G3/4 |
| Material housing | Cinkuota |
| Material filter | Boro silikato pluoštas |
| Material bowl | PC |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Produkto svoris | 650 g |