

# Oro paruošimo blokad

## FRC-1/8-D-5M-MINI


Gaminio numeris: 162770

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Filtro/regulatoriaus ir tepimo taško kombinacija, 5 µm filtras, su metaline apsauga. Su rankiniu kondensato išleidimu.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Mini
Serijos	D
Vykdklikio užraktas	Pasukama rankenėlė su užraktu
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Kondensato drena	Rankinis pasukimas
Konstrukcija	Filtras regulatorius su manometru proporcinis standartinis lubrikantas
Maksimalus kondensato kiekis	22 cm <sup>3</sup>
Filtravimo laipsnis	5 µm
Taurės apsauga	Metalinė kolbos apsauga
Manometras	su manometru
Darbinis slėgis	1 ... 16 bar
Slėgio valdymo diapazonas	0,5 ... 12 bar
Maksimali slėgio histerezė	0,2 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	600 l/min
Darbinė terpė	Suslėgtas oras pagal ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertinės dujos
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Oro švarumo klasė išėjime	Suslėgtas oras pagal ISO 8573-1:2010 [06:08:-] Inertinės dujos
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	660 g
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją su priedais
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/8
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Cinkuota
Material bowl	PC