


Paleidimo vožtuvas PVEL-P-124-HP3

Gaminio numeris: 1629205

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Serijos	L
Skersmuo DN	54
Konstrukcija	Stūmoklio šliaužiklis
Veikimo būdas	pneumatinė
Sandarinimo principas	švelnus
Oro išmetimo funkcija	nedroseliuojantis
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Valdymo tipas	tiesioginis
Skirstytuvo funkcija	3/2 uždaras, vienos rītės
Operating pressure MPa	0 ... 5 MPa
Darbinis slėgis	0 ... 50 bar
Valdymo slėgis	9 ... 50 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertinės dujos
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Informacija	atitinka RoHS
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Terpės temperatūra	5 ... 50 °C
Aplinkos temperatūra	5 ... 50 °C
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus spaudinimo įrenginiams
UKCA marking (see declaration of conformity)	UK regulation for pressure equipment
Food-safe	See Supplementary material information
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	6.900 g
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/2
Valdomas oro portas 12	G1/4
Valdomas oro tiekimas	išorinis
Material Piston slide	Aliuminio liejinys
Material seals	NBR PE
Material housing	Aliuminio liejinys