



# Paleidimo vožtuvas PVEL-H-124-HP3

Gaminio numeris: 1629207

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Serijos	L
Skersmuo DN	54
Konstrukcija	Stūmoklio šliaužiklis
Veikimo būdas	rankinis
Sandarinimo principas	švelnus
Oro išmetimo funkcija	nedroseliuojantis
Vykdiklio užraktas	Pasukama rankenėlė su užraktu Su priedais, užrakinamas
Numetimo tipas	Pastiprintas kreipimas
Valdymo tipas	tiesioginis
Skirstytuvo funkcija	3/2 bistabilus
Operating pressure MPa	0 ... 5 MPa
Darbinis slėgis	0 ... 50 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertinės dujos
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Informacija	atitinka RoHS
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Terpės temperatūra	5 ... 50 °C
Aplinkos temperatūra	5 ... 50 °C
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus spaudinimo įrenginiams
UKCA marking (see declaration of conformity)	UK regulation for pressure equipment
Food-safe	See Supplementary material information
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	5.900 g
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/2
Material Piston slide	Aliuminio liejinys
Material seals	NBR PE
Material housing	Aliuminio liejinys