


# Vienkryptis droselis GRLA-1/8-QS-8-RS-B

Gaminio numeris: 162966  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Su įsriegtu varžtu ir sujungiama veržle

Type to be discontinued. Available until 2023. See Support Portal for alternative products.



## Tech. Duomenys

| Savybės  | Reikšmė  |
|--|--|
| Skirstytuvo funkcija   | Vienos srauto krypties reguliavimo funkcija išmetamam orui                         |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1   | QS-8   |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2   | G1/8   |
| Veikimo būdas  | rankinis   |
| Reguliuojantis elementas   | Sraigtinis varžtas   |
| Montavimo tipas  | Su sriegiu   |
| Nominalus srauto debitas droseliavimo kryptimi                                 | 650 l/min  |
| Standartinis nominalus srauto debitas prieš droseliavimo kryptį                | 600 ... 750 l/min  |
| Aplinkos temperatūra   | -10 ... 60 °C  |
| Montavimo pozicija   | Bet koks   |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.                                  | 0,2 ... 10 bar   |
| Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)  | 1.080 l/min  |
| Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 800 ... 1250 l/min   |
| Darbinė terpė  | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]                                   |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei  | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Saugojimo temperatūra  | -10 ... 40 °C  |
| Terpės temperatūra   | -10 ... 60 °C  |
| Nominalus užveržimo momentas   | 3,5 Nm   |
| Nominalaus užveržimo momento tolerancijos                                      | ± 20 %   |
| Leistino judesio momento reguliavimo rankenėlė                                 | 0,4 Nm   |
| Produkto svoris  | 25 g   |
| Material of threaded plug  | Aliuminio liejinys   |
| Informacija  | atitinka RoHS  |
| Material seals   | NBR<br>TPE-U(PU)   |
| Material release ring  | POM  |
| Material knurled head  | Aliuminio liejinys   |
| Material adjusting screw   | Žalvaris   |
| Material swivel fitting  | PBT-sustiprintas   |