

# Fiksavimo stabdymo elementas DADL-EL-Q11-32

Gaminio numeris: 1631139

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	32
Posūkio kampo nustatymo diapazonas	55 ... 200 deg
Konstrukcija	Stūmoklis Stūmoklio kotas
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Operating pressure MPa	0,5 ... 0,8 MPa
Darbinis slėgis	5 ... 8 bar
Operating pressure	72,5 ... 116 psi
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	600 g
Montavimo tipas	Su kiauryme ir centravimo įvove
Pneumatinis pajungimas	M5
Informacija	atitinka RoHS
Material mounting	Aliuminis anoduotas
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	Aliuminis kietai anoduotas
Material housing cover	Aliuminis anoduotas
Material bearing	Plastinis
Material disc	Aliuminis anoduotas
Material screws	Plienas Galvanizuota
Darbo režimas	vienpusio veikimo traukimo veiksmas