

Elektromagnetinis skirstytuvas CPE18-M3H-3GL-1/4


Gaminio numeris: 163785

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Didelis komponento tankis.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	3/2 uždaras, vienos ritės
Veikimo būdas	elektrinis
Plotis	18 mm
Standartinis nominalus srauto debitas	1.300 l/min
Operating pressure MPa	0,25 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	2,5 ... 10 bar
Konstrukcija	Stūmoklio šliaužiklis
Numetimo tipas	Oro spyruoklė
Leidimas	c UL us - Recognized (OL)
Maritime classification	see certificate
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Apsaugos klasė	IP65 su šakute pagal IEC 60529
Nominalus dydis	8 mm
Sandarinimo principas	švelnus
Montavimo pozicija	Bet koks
Rankinis valdymas	su priedais, fiksacija Stūmimas
Valdymo tipas	valdoma
Valdomas oro tiekimas	Vidinis
Srauto kryptis	nererversuojamas
Skirstytuvo pozicijos identifikavimas	Įrašo etiketės laikiklis
Overlap	Positive overlap
Išjungimo laikas	18 ms
Įjungimo laikas	28 ms
Budėjimo ciklas	100 %
Didž.teigiamas testavimo impulsas prie loginio 0	3.300 μs
Didž.neigiamas testavimo impulsas prie loginio 1	3.100 μs
Ritės charakteristikos duomenys	230 V AC: 50/60 Hz, pick-up power 3 VA, holding power 2.4 VA
Leistini įtampos svyravimai	-15 % / +10 %
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumas vibracijoms	Tinkamumo transportui patikra, 2 sunkumo lygio pagal FN 942017-4 ir EN 60068-2-6
Atsparumas smūgiams	Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-5 ... 50 °C

Savybės	Reikšmė
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	150 g
Elektrinis pajungimas	Plug pattern type C to EN 175301-803
Montavimo tipas	Su kiauryme
Valdomas išmetimo portas 82	M5
Valdomas oro portas 12	M5
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/4
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material housing	Padengtas aliuminiu