


# Vienkryptis mechanizmas FLSM-25-L

Gaminio numeris: 164231

FESTO

posūkio pavarai DSM.

Pagal pareikalavimą, šios pavaros gali būti tiekiamos su ATEX sertifikatu. Duomenys pateikti "ATEX-Kennzeichnung", "ATEX-Umgebungstemperatur" ir "CE-Zeichen" tinka tik pavaroms su sertifikatu.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	25
Sukimosi kryptis	sukimasis prieš laikrodžio rodyklės kryptį
Montavimo pozicija	Bet koks
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	4,98 Nm
Produkto svoris	650 g
Material housing	Aliuminio liejinys
Material sleeve	Grūdintas plienas
Material shaft	Grūdintas plienas