

Paskirstymo modulis FRM-1/8-D-MINI

Gaminio numeris: 164949

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Pneumatinis kolektorius su 4 jungtimis.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Tvirtinimo elementas
Darbinis slėgis	0 ... 16 bar
Srauto išėjimas pagrindine kryptimi 1->2	1.400 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-] Inertinės dujos
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Oro švarumo klasė išėjime	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-] Inertinės dujos
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	207 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 4	G1/4
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Cinkuota