

Sujungimų blokas CPE10-PRSG-2

Gaminio numeris: 164960


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Compact Performance vožtuvams su uždaru PRS kanalais.

Tik priedai su G jungimu gali būti naudojami su šiuo kolektoriumi.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	2
Burst pressure	3 MPa
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Produkto svoris	50 g
Plokštės montavimo būdas	Su kiauryme su bėgeliu
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/4
Informacija	Be vario ir PTFE. atitinka RoHS
Material housing	PA - sustiprintas