


Lizdo jungtis MSSD-C-4P

Gaminio numeris: 171157

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo tipas	Elektromagnetiniame skirstytuve su M3 centriniu varžtu
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	22 g
Elektrinis pajungimas	3-poliai Pasuktas kištuko lizdas Plug pattern type A to EN 175301-803 Pagal DIN EN 175301-803 Stačiakampė konstrukcija MSC Stačiakampė konstrukcija MSN1
Kabelio prijungimas	Pg9
Kabelio skersmuo	6 ... 8 mm
Nominalus laidininko skerspjūvis	$\leq 1,5 \text{ mm}^2$
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Plastinis
Korpuso spalva	Juodas