


Apvalus cilindras DSAQ-50- -P

Gaminio numeris: 172473
Nebetiekiamas produktas


FESTO

Antgalis su statmena oro padavimo jungtimi

Type to be discontinued. Available until 2024. See Support Portal for alternative products.



Pavyzdys



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|--|
| Eiga | 1 ... 500 mm |
| Stūmoklio diametras | 50 mm |
| Dempferiavimas | P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių |
| Darbinis slėgis | 1 ... 10 bar |
| Darbo režimas | dvipusio veikimo |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Aplinkos temperatūra | -20 ... 80 °C |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 989 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 1.178 N |
| Judanti masė 0 mm eigos | 892 g |
| Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui | 24,8 g |
| Pagrindinis svoris 0 mm eigai | 977 g |
| Papildomas svoris 10mm ilgiui | 40,1 g |
| Pneumatinis pajungimas | M45x1,5 |
| Material cover | Aliuminio liejinys |
| Material seals | NBR TPE-U(PU) |
| Material housing | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |
| Material piston rod | aukštai legiruotas plienas |