


Kreipiamosios EAGF-V2-KF-80-320

Gaminio numeris: 1725848

FESTO

For electric cylinder ESBF.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	80
Eiga	320 mm
Reverso tarpelis	0 µm
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Cirkuliuojantis guolio kreipiklis
Konstrukcija	Kreipiamoji
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Maksimali jėga Fy	2.300 N
Max. force Fy static	3.120 N
Maksimali jėga Fz	2.300 N
Max. force Fz static	3.120 N
Maksimalus momentas Mx	170 Nm
Maksimalus statinis momentas Mx	231 Nm
Maksimalus momentas My	191 Nm
Maksimalus statinis momentas My	259 Nm
Maksimalus momentas Mz	191 Nm
Maksimalus statinis momentas Mz	259 Nm
Perstūmimo jėga	40 N
Judanti masė	7.606 g
Produkto svoris	12.949 g
Centre of gravity of moving mass with 0 mm stroke	54 mm
Additional allowance for centre of gravity of moving mass per 10 mm stroke	3,8 mm
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Informacija	atitinka RoHS
Material of guide component	Terminiškai apdirbtas plienas
Material housing	Aliuminio liejinys anoduotas
Material yoke plate	Plienas