



# Vakuuminis siurbtukas

## VAS-5-M5-NBR

Gaminio numeris: 173439

FESTO

Pagaminta iš NBR, plokščias, išorinis sriegis su sandarinimo žiedu, šešiakampio formos



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	1,5 mm
Siurbtuko diametras	5 mm
Efektyvus siurbtuko diametras	4 mm
Pajungimo pozicija	viršuje
Siurbtuko forma	Apvalus plokščias
Operating pressure MPa	-0,095 ... 0 MPa
Darbinis slėgis	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-0,07 MPa
Nominalus darbinis slėgis	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Darbinė terpė	atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Nutraukimo jėga prie 70 % vakuumo	0,9 N
Laikymo jėga prie nominalaus darbinio slėgio	0,9 N
Montavimo sriegis	M5
Siurbtuko tvirtinimas	M5
Vakuomo pajungimas	M5
Spalva	Juodas
Atramos kietumas	55 +/- 5
Material of threaded plug	Aliuminio liejinys
Informacija	atitinka RoHS
Material suction cup	NBR