

# Smulkus filtras LFMB-1/8-D-MINI-NPT

Gaminio numeris: 173708

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Su 1 µm filtro įdėklų, su metalo apsauga

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Tech. Duomenys

| Savybės  | Reikšmė   |
|--|---|
| Serijos  | D   |
| Dydis  | Mini  |
| Filtravimo laipsnis  | 1 µm  |
| Kondensato drena   | Rankinis momentinis kontaktas                                       |
| Darbinis slėgis  | 1 ... 16 bar  |
| Darbinė terpė  | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [6:8:4]<br>Inertinės dujos |
| Oro švarumo klasė išėjime                                  | Compressed air to ISO 8573-1:2010 [5:7:3]<br>Inertinės dujos        |
| Didžiausias oro pralaidumas atitinkamai oro kokybės klasei | 500 l/min   |
| Mažiausias oro pralaidumas atitinkamai oro kokybės klasei  | 150 l/min   |
| Filtro efektyvumas   | 99,99 %   |
| Taurės apsauga   | Metalinė kolbos apsauga   |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                              | 2 - Moderate corrosion stress                                       |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Terpės temperatūra   | 1,5 ... 60 °C   |
| Aplinkos temperatūra                                       | -10 ... 60 °C   |
| Liekamasis tepalas   | 0,5 mg/m <sup>3</sup>   |
| Montavimo tipas  | Instaliavimas į liniją<br>Su tvirtinimo kronšteinu<br>Pasirenkamas  |
| Montavimo pozicija   | Vertikalus  |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1                           | 1/8 NPT   |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2                           | 1/8 NPT   |
| Material housing   | Cinkuota  |
| Material filter  | Boro silikato pluoštas  |
| Material bowl  | PC  |
| Informacija  | atitinka RoHS   |