


# Šarnyro flanšas SNC-80

Gaminio numeris: 174387

★ Kernprogramm

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	80
Paremtas standartu	ISO 15552 (taip pat VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-40 ... 150 °C
Produkto svoris	620 g
Informacija	atitinka RoHS
Material mounting	Padengtas aliuminiu
Material mounting pin	Plienas Galvanizuota
Material screws	Plienas Galvanizuota
Material lock	Spyruoklinis plienas Galvanizuota