


Šarnyro flanšas SNCB-50

Gaminio numeris: 174392

★ Kernprogramm

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	50
Paremtas standartu	ISO 15552
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5
Aplinkos temperatūra	-40 ... 90 °C
Produkto svoris	232 g
Informacija	atitinka RoHS
Material mounting	Padengtas aliuminiu
Material mounting pin	galvanizuotas plienas
Material bearing	Plastinis
Material disc	galvanizuotas plienas
Material screws	Plienas, cinkuotas
Material lock	spyruoklinis plienas, cinkuotas