


Jungtis su kabeliu KMEB-2-230-2,5

Gaminio numeris: 174846

FESTO

Surinktas, MEBH, MOEBH skirstytuvams ir N2 solenoidams.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo tipas	Elektromagnetiniame skirstytuve su M2.5 centriniu varžtu
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	200 g
Elektrinis pajungimas	4-poliai Pasuktas kištuko lizdas Plug pattern type C to EN 175301-803 Pagal DIN EN 175301-803
Nominali darbinė kintama įtampa	230 V
Apsaugotas įžeminimas	Galimas
Kabelio ilgis	2,5 m
Kabelio skersmuo	6,2 mm
Kabelio struktūra	3x0,75
Apsaugos klasė	IP65 pagal IEC 60529
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Material housing	PA POM
Material electrical contact	Bronzinis