

Vienkryptis droselis GRLZ-M5-QS-3-LF-C

Gaminio numeris: 175055

FESTO

Paduodamo oro valdymui, su lanksčia jungtimi.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	vienos padėties srauto kontrolės funkcija oro tiekimui
Pneumatinis pajungimas, portas 1	QS-3
Pneumatinis pajungimas, portas 2	M5
Reguliuojantis elementas	Varžtas
Montavimo tipas	Su sriegiu
Nominalus srauto debitas droseliavimo kryptimi	48 l/min
Standartinis nominalus srauto debitas prieš droseliavimo kryptį	36 ... 52 l/min
Darbinis slėgis	0,2 ... 10 bar
Operating pressure	2,9 ... 145 psi
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Montavimo pozicija	Bet koks
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	80 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	60 ... 90 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Maksimalus priveržimo momentas	1,5 Nm
Produkto svoris	9 g
Material of threaded plug	Žalvaris Nikeluota
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material release ring	POM
Material adjusting screw	Žalvaris
Material swivel fitting	Cinkuota