


# Kištukas SEA-M12-5GS-PG7

Gaminio numeris: 175487

FESTO



## Tech. Duomenys

| Savybės                                      | Reikšmė   |
|--|---|
| Paremtas standartu                           | EN 61076-2-101<br>EN 61984  |
| Montavimo tipas                              | su sriegine įvove   |
| Montavimo pozicija                           | Bet koks  |
| Produkto svoris                              | 21,5 g  |
| Elektrinis pajungimas                        | 5-poliai<br>Plug pattern type A to EN 175301-803<br>M12x1apvalus sujungimo kištukas<br>Tiesus kištukas / įsukamas gnybtas |
| Nominalus DC įtampos lygis                   | ≤ 60 V  |
| Nominalus AC įtampos lygis                   | ≤ 60 V  |
| Leistina srovės apkrova prie 40°C            | 4 A   |
| Atsparumas smūgiams                          | 1,5 kV  |
| Kabelio prijungimas                          | Pg7   |
| Leistinas kabelio skersmuo                   | 4 ... 6 mm  |
| Gnybto skerspjūvis                           | 0,75 mm <sup>2</sup>  |
| Apsaugos klasė                               | IP67  |
| Aplinkos temperatūra                         | -40 ... 85 °C   |
| CE ženklas (žr. deklaraciją)                 | atitinka EU reikalavimus žemose įtampose  |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment   |
| PWIS conformity                              | VDMA24364-B2-L  |
| Informacija                                  | atitinka RoHS   |
| Užterštumo laipsnis                          | 3   |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                | 1 - Low corrosion stress  |
| Material housing                             | PBT   |
| Korpuso spalva                               | Juodas  |
| Material of union nut                        | Cinkuota<br>Nikeliuota  |
| Material electrical contact                  | Žalvaris<br>Balta bronz padengta  |