

Skirstytuvo komplektas CPV10-BS-5/3G-M7


Gaminio numeris: 176055

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

leidžia iš dviejų 3/2 vožtuvų, padaryti vidurinėje padėtyje uždarą 5/3 vožtuvą.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	5/3 uždaras
Darbinis slėgis	2,5 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	23 g
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas, portas 2	M7
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material housing	Cinkuota