


Daugiakaištis paskirstytojas MPV-E/A08-M8

Gaminio numeris: 177669

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo tipas	Su kiauryme su bėgelio Pasirenkamas
Produkto svoris	100 g
Elektrinės jungties technologija, lėjimas/išėjimas	M8 3-poliai
Nominalus DC įtampos lygis	10 ... 30 V
Griovelio srovės pralaidumas	1 A
Leidžiama srovės apkrova	4 A
Apsaugos klasė	IP65 Sumontuotas pagal IEC 60529
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA6 sustiprintas
Material socket	Žalvaris