



# Pajungimo kabelis KMPV-SUB-D-15-10

Gaminio numeris: 177674

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Paremtas standartu	DIN 41652
Cable identification	su priedais
Prijungimo dažnis	50
Produkto svoris	400 g
Electrical connection 1, function	Field device side
Electrical connection 1, design	kampinis
Electrical connection 1, connection type	Kištuvo lizdas
Electrical connection 1, cable outlet	Tiesus
Electrical connection 1, connection technology	Sub-D
Electrical connection 1, number of pins/wires	15
Electrical connection 1, occupied pins/wires	15
Electrical connection 1, type of mounting	2x M3 screws
Electrical connection 2, function	Controller side
Electrical connection 2, connection type	Kabelis
Electrical connection 2, connection technology	atviri laidai
Electrical connection 2, number of pins/wires	15
Electrical connection 2, occupied pins/wires	15
Nominalus DC įtampos lygis	≤ 30 V
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Leidžiama srovės apkrova	2,8 A
Atsparumas smūgiams	1 kV
Kabelio ilgis	10 m
Kabelio priedas	Standartas
Laido bandymo sąlygos	Bandymas pagal užklausimą
Bending radius, fixed cable installation	≥ 82 mm
Kabelio skersmuo	8,2 mm
Kabelio skersmens tolerancija	± 0,2 mm
Kabelio struktūra	15x0,25
Nominalus laidininko skerspjūvis	0,25 mm <sup>2</sup>
Laido galai	Cut off bluntly
Apsaugos klasė	IP65
Note on degree of protection	Sumontuotas
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
CE ženklas (žr. deklaraciją)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Užterštumo laipsnis	3
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Kabelio apvalkalo spalva	pilkas
Material housing	PA
Korpuso spalva	Juodas
Material seals	CR
Material electrical contact	Vario lydinys Auksuota