



Priartėjimo jutiklis SIES-Q8B-NS-K-L

Gaminio numeris: 178292

FESTO

Induktyvinis, su kabeliu, gali būti viename lygyje sumontuotas, normaliai atvira funkcija, neigiamas sujungimas.



Tech. Duomenys

Savybės	Reiškėmė
Atitinka standartus	EN 60947-5-2
Leidimas	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus
Informacija	atitinka RoHS
Nominalus suveikimo atstumas	1,5 mm
Garantuojamas suveikimo atstumas	1,2 mm
Redukcijos faktoriai	Aliuminis = 0.45 Nerūdijantis plienas, St 18/8 = 0.8 Varis = 0.4 Žalvaris = 0,55 Plienas, St 37 = 1.0
Aplinkos temperatūra	-25 ... 70 °C
Kartojimo tikslumas	0,07 mm
Jungiklio išėjimas	NPN
Komutavimo elemento funkcija	Normaliai atviras kontaktas
Maksimalus perjungimo dažnis	3.500 Hz
Maksimalus perjungimo dažnis, nuolatinė srovė	1.500 Hz
Maksimali išėjimo srovė	200 mA
Įtampos kritimas	2 V
Atsparumas trumpam jungimui	Pulsuojantis
Nominalus DC įtampos lygis	10 ... 30 V
Liekamoji pulsacija	10 %
Tuščiosios veikos srovė	≤ 10 mA
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	visoms elektrinėms jungtims
Elektrinis pajungimas	3- šerdys Kabelis
Kabelio ilgis	2,5 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Dydis	8x8x40 mm
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Instaliavimo tipas	vienu lygiu
Produkto svoris	39 g
Material housing	Cinkuota chromu padengta Nikeliuota
Darbo režimo displėjus	LED geltonas
Apsaugos klasė	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L