

Fiksavimo galvutė KP-8-350

Gaminio numeris: 178454

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Tvirtinimas su veikimo kryptimi	abiejuose galuose Tvirtinimas su spyruokle, atlaisvinimas suspaustu oru
Konstrukcija	Kreipiantieji diskai
Variantai	Cilindro kotas vienoje pusėje
Operating pressure MPa	≤ 1 MPa
Darbinis slėgis	≤ 10 bar
Release pressure (MPa)	$\geq 0,3$ MPa
Release pressure (bar)	≥ 3 bar
Apvali medžiaga suspaudimui	8 mm
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Statinė laikanti jėga	350 N
Produkto svoris	50 g
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material spring	Spyruoklinis plienas
Material housing	Aliuminis anoduotas
Material clamp jaws	Žalvaris
Material piston	POM