



Priartėjimo jutiklis SMPO-8E

Gaminio numeris: 178563

FESTO

Pneumatinis, pavaroms su T- tipo grioveliu, be tvirtinimo elementų.
Separate mounting component SMB-8E required (part no. 178230)



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	T- formai
Informacija	atitinka RoHS
Matavimo principas	magnetinis
Darbinis slėgis	2 ... 8 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Negalima naudoti tepamo oro.
Aplinkos temperatūra	-15 ... 60 °C
Perjungimo reikšmės atkuriamumas	+/- 0,2 mm
Suveikimo laikas	22 ms
išjungimo laikas	52 ms
Montavimo tipas	Su kiauryme su priedais įdedama į lizdą iš apačios
Skirstytuvo funkcija	3/2
Pneumatinis pajungimas	M5
Produkto svoris	11 g
Material housing	Aliuminis PA anoduotas aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Darbo režimo dispiėjus	optinis
Apsaugos klasė	IP65
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L