

Užmaunama jungtis QSM-M3-1/8-I-U-M

Gaminio numeris: 183751

FESTO

išorinis sriegis su išorine penkiakampe jungtimi



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Mini
Nominalus dydis	0,059 "
Sandarinio tipas ant varžto	Sandarinio žiedas
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrucija	Tiesi forma
Dėžės dydis	1
Konstrucija	Traukimo/ stūmimo principas
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Maritime classification	see certificate
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Nominalus užveržimo momentas	0,354 ft-lbf
Nominalaus užveržimo momento tolerancijos	± 55 %
Produkto svoris	0,081 oz
Montavimo tipas	Internal hexagon A/F 1.5
Pneumatinis pajungimas, portas 1	išorinis sriegis M3
Pneumatinis pajungimas, portas 2	vamzdeliui, 1/8" išorinio skersmens
Ambient temperature Fahrenheit	32 ... 140 °F
Išjungimo žiedo spalva	pilkas
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Žalvaris Nikeluota
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis