



Priekinio skydo skirstytuvas SV/O-3-PK-3X2

Gaminio numeris: 184135

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	2x3/2 uždaras, vienos ritės
Standartinis nominalus srauto debitas	70 l/min
Darbinis slėgis	0 ... 8 bar
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Nominalus dydis	2,5 mm
Sandarinio principas	švelnus
Montavimo pozicija	Bet koks
Valdymo tipas	tiesioginis
Srauto kryptis	nereversuojamas
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	34 g
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas, portas 1	PK-3
Pneumatinis pajungimas, portas 2	PK-3
Material seals	NBR