

Atskyriklio plokštė CPV18-DZPR


Gaminio numeris: 184543

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Dviejų slėgio zonų atskyrimui skirstytuvų saloms CPV. Naudoti tik po vieną blokui ir tik tarp skirstytuvų.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Darbinis slėgis	-0,9 ... 16 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-10 ... 50 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 50 °C
Produkto svoris	25 g
Informacija	atitinka RoHS