

Rankinis valdymas HAB-1/8

Gaminio numeris: 184585

FESTO

Oro išmetimui.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Nominalus dydis | 4,1 mm |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Skirstytuvo funkcija | nuorinimo elementas |
| Darbinis slėgis | 0 ... 10 bar |
| Standard nominal flow rate, exhaust 0.6->0.5 MPa (6->5 bar, 87->72.5 psi) | 165 l/min |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Terpės temperatūra | -20 ... 80 °C |
| Aplinkos temperatūra | -20 ... 80 °C |
| Maksimalus priveržimo momentas | 8 Nm |
| Montavimo tipas | Su sriegiu |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | G1/8 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | G1/8 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material housing | Anodised wrought aluminium alloy |