


Profilinis cilindras DNC-2 1/2" - -

Gaminio numeris: 184820

FESTO

Pagal ISO 15552.



Pavyzdys

Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

| Savybės | Reikšmė |
|--|--|
| Eiga | 0,12 ... 80 " |
| Stūmoklio diametras | 2 1/2" |
| Paremtas standartu | ISO 15552 (taip pat VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Dempferiavimas | P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių PPV: reguliuojamas pneumatinis amortizavimas iš abiejų pusių |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Konstrukcija | Stūmoklis Stūmoklio kotas Profilinis velenas |
| Pozicijos atpažinimas | priartėjimo jutikliams Be |
| Variantai | Pailgintas cilindro koto sriegis Stūmoklio kotas su vidiniu sriegiu Piston rod with special thread Pailgintas cilindro kotas Stabdymo mechanizmas ant stūmoklio koto Neprasisukantis kotas Padidinta apsauga nuo korozijos Apsauga nuo dulkių Stūmoklio kotas į abi puses Sandarikliai atsparūs karščiui iki 120°C Cilindro kotas vienoje pusėje |
| Apsauga nuo momento/kreipiamosios | Kvadratinis stūmoklio kotas |
| Operating pressure MPa | 0,06 ... 1,2 MPa |
| Darbinis slėgis | 0,6 ... 12 bar |
| Darbo režimas | dvipusio veikimo |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress 3 - High corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Aplinkos temperatūra | -20 ... 120 °C |
| Smūgio energija galinėse padėtyse | 0,5 J |
| Maksimalus momentas apsaugai nuo sukimosi | 1,5 Nm |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 1.682 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 1.682 ... 1.870 N |
| Judanti masė 0 mm eigos | 663 g |
| Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui | 25 g |
| Pagrindinis svoris 0 mm eigai | 1.709 g |
| Papildomas svoris 10mm ilgiui | 73 g |
| Montavimo tipas | su vidiniu sriegiu |

| Savybės | Reikšmė |
|--------------------------|--|
| | su priedais |
| Pneumatinis pajungimas | NPT3/8-18 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material cover | Padengtas aliuminiu padengtas |
| Material cylinder barrel | Aliuminio liejinys lygiai anoduotas |