


# Lizdo jungtis FBSD-GD-9

Gaminio numeris: 18495

FESTO

Vožtuvų ir vožtuvų/jutiklių blokų magistraliniam sujungimui.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Paremtas standartu	EN 61076-2-101 EN 61984
Montavimo tipas	Su įvorės veržle
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	29 g
Elektrinis pajungimas	4-poliai Tiesus lizdas / įsukamas gnybtas Plug pattern type A to EN 175301-803 M12x1
Nominalus DC įtampos lygis	≤ 250 V
Nominalus AC įtampos lygis	≤ 250 V
Leistina srovės apkrova prie 40°C	4 A
Atsparumas smūgiams	2,5 kV
Kabelio prijungimas	Pg9
Leistinas kabelio skersmuo	8 ... 9,5 mm
Gnybto skerspjūvis	0,75 mm <sup>2</sup>
Apsaugos klasė	IP67
Aplinkos temperatūra	-40 ... 85 °C
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Užterštumo laipsnis	3
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
Material housing	PA - sustiprintas
Korpuso spalva	Juodas
Material of union nut	Cinkuota Nikeliuota
Material electrical contact	Bronzinis Balta bronz padengta