

# Tepalinė LOE-1/4-D-MIDI



Gaminio numeris: 186479

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Su metaline apsauga.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Midi
Serijos	D
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Konstrukcija	proporcinis standartinis lubrikantas
Maksimali tepalo talpa	110 cm <sup>3</sup>
Taurės apsauga	Metalinė kolbos apsauga
Darbinis slėgis	0 ... 16 bar
Minimalus srauto debitas tepimui	8 l/min
Standartinis nominalus srauto debitas	2.800 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertinės dujos
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Negalima naudoti tepamo oro.
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Oro švarumo klasė išėjime	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:-] Inertinės dujos
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	630 g
Montavimo tipas	su priedais
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/4
Informacija	atitinka RoHS
Material bowl	PC