


Kabelis

KMP3-25P-16-

Gaminio numeris: 18699

FESTO

Skirstytuvų salai CPV.
Galimas kabelio ilgis



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|--------------------------------------|
| Paremtas standartu | DIN 41652 |
| Cable identification | su priedais |
| Prijungimo dažnis | 50 |
| Electrical connection 1, function | Field device side |
| Electrical connection 1, design | kampinis |
| Electrical connection 1, connection type | Kištuko lizdas |
| Electrical connection 1, cable outlet | Angled |
| Electrical connection 1, connection technology | Sub-D |
| Electrical connection 1, number of pins/wires | 25 |
| Electrical connection 1, occupied pins/wires | 18 |
| Electrical connection 1, type of mounting | 2x M3 screws |
| Electrical connection 2, function | Controller side |
| Electrical connection 2, connection type | Kabelis |
| Electrical connection 2, connection technology | atviri laidai |
| Electrical connection 2, number of pins/wires | 18 |
| Electrical connection 2, occupied pins/wires | 18 |
| Nominalus DC įtampos lygis | 0 ... 30 V |
| Nominali darbinė nuolatinė įtampa | 24 V |
| Leistina srovės apkrova prie 40°C | 3 A |
| Atsparumas smūgiams | 1 kV |
| Kabelio ilgis | 1 ... 99 m |
| Kabelio priedas | Standartas |
| Laido bandymo sąlygos | Bandymas pagal užklausimą |
| Bending radius, fixed cable installation | ≥ 45 mm |
| Bending radius, flexible cable installation | ≥ 90 mm |
| Kabelio skersmuo | 8,5 mm |
| Kabelio skersmens tolerancija | ± 0,5 mm |
| Kabelio struktūra | 18x0,34 |
| Nominalus laidininko skerspjūvis | 0,34 mm ² |
| Laido galai | Cut off bluntly |
| Apsaugos klasė | IP65 |
| Note on degree of protection | Sumontuotas |
| Aplinkos temperatūra | -25 ... 70 °C |
| Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai | -5 ... 70 °C |
| Saugojimo temperatūra | -25 ... 75 °C |
| CE ženklas (žr. deklaraciją) | in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Užterštumo laipsnis | 3 |
| Material cable sheath | PVC |
| Kabelio apvalkalo spalva | pilkas |
| Material housing | PA |
| Material seals | NBR |
| Material electrical contact | Gold-plated copper alloy |