


Sujungimų blokas VIGI-04-D-3

Gaminio numeris: 18841
Nebetiekiamas produktas

FESTO

[Skirstytuvų saloms.](#)

Type to be discontinued. Available until 2026. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Paremtas standartu	ISO 5599-2
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	1
Darbinis slėgis	-0,9 ... 16 bar
Leidimas	UL - Recognized (OL)
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Plokštės montavimo būdas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/2
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1
Pneumatinis pajungimas, portas 4	G1/2
Pneumatinis pajungimas, portas 5	G1
Informacija	atitinka RoHS
Material of connecting plate	Padengtas aliuminiu