

# suction gripper ESG-6

Gaminio numeris: 189169

FESTO



## Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Siurbtuko diametras	6 mm
Montavimo pozicija	Vertikalus
Special characteristics	Antistatiškas
Konstrukcija	Vakuumo jungtis viršuje Vakuumo jungtis šone su aukščio kompensatoriumi With long height compensator
Sąsaja su siurbtuko laikikliu	Dydis 2
Siurbtuko forma	Apvalus plokščias
Darbinė terpė	atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
Aplinkos temperatūra	-30 ... 200 °C
Vakuumo pajungimas	M5 M10x1 QS-6 PK-4
Informacija	atitinka RoHS
Material suction cup	BR FPM NBR PUR VMQ (silikonas)