


# suction cup holder ESH-HB-2-QS

Gaminio numeris: 189205

FESTO

be aukščio kompensatoriaus, vakuumo jungtis šone.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Volume	0,418 cm <sup>3</sup>
Montavimo pozicija	Vertikalus
Konstrukcija	Vakuumo jungtis šone
Sąsaja su siurbtuko laikikliu	Dydis 2
Darbinė terpė	atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7::-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Produkto svoris	13 g
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Siurbtuko tvirtinimas	4 mm skersmuo
Vakuumo pajungimas	QS-6
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR Plienas
Material bracket	Aliuminis Nickel-plated brass POM Termiškai apdirbtas plienas aukštai legiruotas plienas