


# suction cup holder ESH-HC-1-PK

Gaminio numeris: 189214

FESTO

su aukščio kompensatoriumi, vakuomo jungtis viršuje, kompensatorius pritvirtintas dvejomis šešiakampėmis veržlėmis.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Aukščio kompensatorius siurbtuko laikikliui	3 mm
Volume	0,117 cm <sup>3</sup>
Montavimo pozicija	Vertikalus
Konstrukcija	Vakuomo jungtis viršuje su aukščio kompensatoriumi
Sąsaja su siurbtuko laikikliu	Dydis 1
Darbinė terpė	atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7:::]
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	8 g
Montavimo tipas	Su užraktu
Siurbtuko tvirtinimas	Skersmuo 3 mm
Vakuomo pajungimas	PK-3
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR Plienas
Material bracket	Aliuminis Nickel-plated brass POM Termiškai apdirbtas plienas aukštai legiruotas plienas