


suction cup holder

ESH-HE-1-M3

Gaminio numeris: 189253

FESTO

be aukščio kompensatoriaus.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|-------------------------------|--|
| Nominalus dydis | 1,2 mm |
| Volume | 0,04 cm ³ |
| Montavimo pozicija | Vertikalus |
| Konstrukcija | Vakuumo jungtis viršuje |
| Sąsaja su siurbtuko laikikliu | Dydis 1 |
| Darbinė terpė | atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-A1-L |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Produkto svoris | 1 g |
| Montavimo tipas | Su išoriniu sriegiu per vakuumo prieigą |
| Siurbtuko tvirtinimas | Skersmuo 3 mm |
| Vakuumo pajungimas | M3 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material seals | Aliuminio liejinys NBR POM Plienas |
| Material bracket | Termiškai apdirbtas plienas |