


Vakuuminis siurbtukas ESS-4-SNA

Gaminio numeris: 189273

FESTO

Dylanti, lengvai pakeičiama



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Min. detalės spindulys	10 mm
Nominalus dydis	1,2 mm
Siurbtuko diametras	4 mm
Siurbtuko apimtis	0,008 cm ³
Tinkama numetimo impulsui	≤ 4 bar
Pajungimo pozicija	viršuje
Montavimo pozicija	Bet koks
Special characteristics	Antistatiškas
Sąsaja su siurbtuko laikikliu	Dydis 1
Siurbtuko forma	Apvalus plokščias
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Darbinis slėgis	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Nominalus darbinis slėgis	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Atsparus paviršius	≤ 0,000 MΩm
Darbinė terpė	atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7::-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Food-safe	See Supplementary material information
Aplinkos temperatūra	-10 ... 70 °C
Laikymo jėga prie nominalaus darbinio slėgio	0,46 N
Šoninė jėga prie nominalaus darbinio slėgio	0,5 N
Produkto svoris	0,1 g
Montavimo tipas	per vakuumo prieigą
Vakuumo pajungimas	Outside diameter 3 mm
Spalva	juodas/baltas taškas
Atramos kietumas	50 +/- 5
Material of threaded plug	Nikeliuotas varis
Informacija	atitinka RoHS
Material suction cup	BR