


Vakuuminis siurbtukas

ESS-10-SF

Gaminio numeris: 189287

FESTO

lengvai pakeičiamas,



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|---|
| Min. detalės spindulys | 30 mm |
| Nominalus dydis | 2 mm |
| Siurbtuko diametras | 10 mm |
| Siurbtuko apimtis | 0,05 cm ³ |
| Pajungimo pozicija | viršuje |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Sąsaja su siurbtuko laikikliu | Dydis 3 |
| Siurbtuko forma | Apvalus plokščias |
| Operating pressure MPa | -95 ... 0 kPa |
| Darbinis slėgis | -0,95 ... 0 bar |
| Operating pressure | -13,775 ... 0 psi |
| Nominal operating pressure | -70 kPa |
| Nominalus darbinis slėgis | -0,7 bar |
| Nominal operating pressure (psi) | -10,15 psi |
| Darbinė terpė | atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-A1-L |
| Food-safe | See Supplementary material information |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 200 °C |
| Laikymo jėga prie nominalaus darbinio slėgio | 3,9 N |
| Šoninė jėga prie nominalaus darbinio slėgio | 4,5 N |
| Produkto svoris | 1,5 g |
| Montavimo tipas | per vakuumo priėgą |
| Vakuomo pajungimas | M4 |
| Spalva | pilkas |
| Atramos kietumas | 60 +/- 5 |
| Material of threaded plug | Nikeliuotas varis |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material suction cup | FPM |