

# Vakuuminis siurbtukas

## ESS-40-SN

Gaminio numeris: 189304

FESTO

lengvai pakeičiamas,



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Min. detalės spindulys	230 mm
Nominalus dydis	3 mm
Siurbtuko diametras	40 mm
Siurbtuko apimtis	1,566 cm <sup>3</sup>
Pajungimo pozicija	viršuje
Montavimo pozicija	Bet koks
Sąsaja su siurbtuko laikikliu	Dydis 4
Siurbtuko forma	Apvalus plokščias
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Darbinis slėgis	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Nominalus darbinis slėgis	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Darbinė terpė	atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Food-safe	See Supplementary material information
Aplinkos temperatūra	-10 ... 70 °C
Laikymo jėga prie nominalaus darbinio slėgio	69,6 N
Šoninė jėga prie nominalaus darbinio slėgio	60 N
Produkto svoris	16,3 g
Montavimo tipas	per vakuumo priėgą
Vakuomo pajungimas	M6
Spalva	Juodas
Atramos kietumas	60 +/- 5
Material of threaded plug	Formuojamas aliuminio lydinys, nikeluotas Nikeluotas varis Cinkuotas ir chromu padengtas plienas
Informacija	atitinka RoHS
Material suction cup	NBR